



## Clé polygonale double, droite, pour vis Torx®, Profil Torx®: E14XE18



### Données de commande

N° commande	619400 E14XE18
GTIN	4018754022366
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées, forme droite. Têtes plates et œils minces pour endroits difficilement accessibles. Corps profilé en double T.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel.

Longueur de clé L: 185 mm

Ø bague maximal  $D_1$  max: 17,8 mm

Ø bague maximal  $D_2$  max: 22,5 mm

Hauteur de bague maximale  $h_{1\text{ max}}$ : 8 mm

Hauteur de bague maximale  $h_{2\text{ max}}$ : 9,5 mm

### Description technique

Ø bague maximal $D_1$ max	17,8 mm
Profil Torx® 2	E18
Longueur de clé L	185 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\text{ max}}$	8 mm
Ø bague maximal $D_2$ max	22,5 mm
Profil Torx® 1	E14
Hauteur de bague maximale $h_{2\text{ max}}$	9,5 mm
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Type de produit	Clés

