



Clé à tuyauter, Ouverture: 17X19mm



Données de commande

N° commande	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.

Avec corps ovale, antidérapant, très robuste. Jusqu'à la dimension 12×14 mm avec œil hexagonal – à partir de 14×17 mm, avec profil 12 pans.

Norme:

DIN 3118 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Longueur de clé L	213 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\ max}$	12 mm
Ø bague maximal $D_1\ max$	31,2 mm
Ouverture de clé 2	19 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\ max}$	13 mm
Ø bague maximal $D_2\ max$	33,3 mm
Ouverture de clé 1	17 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Norme	DIN 3118 / ISO 3318
Position de l'œil	10 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Clés