



Clé polygonale double, droite, pour vis Torx®, Profil Torx®: E20XE24



Données de commande

N° commande	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées, forme droite. Têtes plates et œils minces pour endroits difficilement accessibles. Corps profilé en double T.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel.

Longueur de clé L: 227 mm

Ø bague maximal D_1 max: 24,7 mm

Ø bague maximal D_2 max: 29,2 mm

Hauteur de bague maximale $h_{1\text{ max}}$: 10,5 mm

Hauteur de bague maximale $h_{2\text{ max}}$: 12,5 mm

Description technique

Hauteur de bague maximale $h_{2\text{ max}}$	12,5 mm
Ø bague maximal D_2 max	29,2 mm
Longueur de clé L	227 mm
Profil Torx® 1	E20
Profil Torx® 2	E24
Hauteur de bague maximale $h_{1\text{ max}}$	10,5 mm
Ø bague maximal D_1 max	24,7 mm
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Type de produit	Clés

