

**Clé à tuyauter, Ouverture: 19X22mm****Données de commande**

N° commande	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.

Avec corps ovale, antidérapant, très robuste. Jusqu'à la dimension 12×14 mm avec œil hexagonal – à partir de 14×17 mm, avec profil 12 pans.

Norme:

DIN 3118 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ouverture de clé 1	19 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\ max}$	13 mm
Ouverture de clé 2	22 mm
Ø bague maximal $D_2\ max$	38,4 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\ max}$	14 mm
Longueur de clé L	228 mm
Ø bague maximal $D_1\ max$	33,4 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Norme	DIN 3118 / ISO 3318
Position de l'œil	10 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Clés