



Coffret de douilles, carré 1 pouce 14 pièces



Données de commande

N° commande	646500
GTIN	4018754080175
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles suivant DIN 3120-B 25 avec goupille à ressort.

Carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M30 – M52.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Livraison:

4 douilles – 12 pans: 1 de chaque 647000 réf. 46; 50; 55; 60

4 douilles – 6 pans: 1 de chaque 647100 réf. 65; 70; 75; 80

1 poignée articulée: 1 pièce

1 tête coulissante: 648200

1 poignée: 648700

2 rallonges: 1 de chaque 648000 réf. 200; 410

1 tête à cliquet: 647500

Présentation dans: Coffret en acier

Hauteur: 122 mm

Carré d'entraînement: 1 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 65-80 mm

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 46-60 mm

Description technique

Nombre de pièces	14
------------------	----

Profil d'entraînement	Douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Douilles 12 pans
Carré d'entraînement	1 pouce
Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	65-80 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	46-60 mm
Emballage	Coffret en acier
Longueur	785 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	122 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Tête coulissante, 1 pouce sans poignée	648200
Rallonge, 1" Longueur totale 200 mm	648000 200
Douille 6 pans, 1 pouce Ouverture 80 mm	647100 80
Douille 12 pans, 1 pouce Ouverture 55 mm	647000 55
Douille 6 pans, 1 pouce Ouverture 70 mm	647100 70
Poignée pour 1 pouce	648700
Douille 12 pans, 1 pouce Ouverture 60 mm	647000 60
Douille 12 pans, 1 pouce Ouverture 46 mm	647000 46
Rallonge, 1" Longueur totale 410 mm	648000 410
Douille 12 pans, 1 pouce Ouverture 50 mm	647000 50
Douille 6 pans, 1 pouce Ouverture 65 mm	647100 65
Douille 6 pans, 1 pouce Ouverture 75 mm	647100 75
Tête à cliquet 1" sans poignée	647500