


**Douille 12 pans, 1 pouce, Ouverture: 36mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 647050 36 |
| GTIN | 4045197561114 |
| Classe d'article | 62A |

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Longueur | 65 mm |
| Ø côté réception | 52 mm |
| Ouverture | 36 mm |
| Carré d'entraînement | 1 pouce |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Type de produit | Douille |

