

**Douille 6 pans, 1 pouce, Ouverture: 80mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 647100 80     |
| GTIN             | 4018754009992 |
| Classe d'article | 63A           |

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

**Norme:**

**DIN 3124**

**Matière(s):**

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

**Description technique**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ø côté réception      | 108 mm                |
| Longueur              | 120 mm                |
| Ouverture             | 80 mm                 |
| Carré d'entraînement  | 1 pouce               |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Type de produit       | Douille               |

