

**Douille 6 pans longue, 3/4 pouce, Ouverture: 41 mm****Données de commande**

N° commande	644700 41
GTIN	4018754008995
Classe d'article	63A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:**DIN 3124-L****Matière(s):**

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Ouverture	41 mm
Longueur	90 mm
Ø côté réception	55,5 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

