

**Clé polygonale double à cliquet pour vis Torx®, Profil Torx®: E6XE8****Données de commande**

N° commande	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Avec cliquets de fonctionnement libres. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Longueur totale L: 130 mm

Ø bague maximal D1: 16,5 mm

Ø bague maximal D2: 17 mm

Hauteur de bague maximale h₁: 6,5 mm

Hauteur de bague maximale h₂: 7 mm

Description technique

Hauteur de bague maximale h ₂	7 mm
Profil Torx® 2	E8
Profil Torx® 1	E6
Longueur totale L	130 mm
Ø bague maximal D2	17 mm
Hauteur de bague maximale h ₁	6,5 mm
Ø bague maximal D1	16,5 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Nombre de dents	72

Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Clés