



## Tête à cliquet, 3/4" avec poignée



### Données de commande

N° commande	645100
GTIN	2050001016225
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Pièces d'entraînement / adaptateurs suivant DIN 3122 / 3123, carrés mâles suivant DIN 3120 B 20 avec bille à ressort; carrés femelles suivant DIN 3120 D 20 avec rainure et bouton de déverrouillage.

#### Norme:

**DIN 3122-D 20**

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Carré d'entraînement: 3/4 pouce

Nombre de dents: 36

### Description technique

Carré d'entraînement	3/4 pouce
Norme	DIN 3122
Longueur totale	622 mm
Nombre de dents	36
Angle de reprise	10 degré
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé
Largeur tête à cliquet	70 mm
Type de produit	Cliquets

---

## Accessoires

Tête à cliquet 3/4" sans poignée	645000
Jeu de pièces de rechange 3/4 pouce	645200