



## Clé à tuyauter, Ouverture: 24X27mm



### Données de commande

N° commande	619705 24X27
GTIN	4045197673428
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.

Avec corps ovale, antidérapant, très robuste. Jusqu'à la dimension 12×14 mm avec œil hexagonal – à partir de 14×17 mm, avec profil 12 pans.

#### Norme:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

### Description technique

Ouverture de clé 1	24 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2 \max}$	17 mm
Ø bague maximal $D_2 \max$	46,4 mm
Longueur de clé L	258 mm
Ø bague maximal $D_1 \max$	42,4 mm
Ouverture de clé 2	27 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1 \max}$	16 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Norme	DIN 3118 / ISO 3318
Position de l'œil	10 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Clés