



Clé à tuyauter, Ouverture: 8X10mm



Données de commande

N° commande	619705 8X10
GTIN	4045197673329
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.

Avec corps ovale, antidérapant, très robuste. Jusqu'à la dimension 12×14 mm avec œil hexagonal – à partir de 14×17 mm, avec profil 12 pans.

Norme:

DIN 3118 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø bague maximal D_1 max	17,8 mm
Ouverture de clé 2	10 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\max}$	6,5 mm
Longueur de clé L	139 mm
Ouverture de clé 1	8 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	7,5 mm
Ø bague maximal D_2 max	19,3 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Norme	DIN 3118 / ISO 3318
Position de l'œil	10 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Clés