



Clé polygonale double à cliquet pour vis Torx®, Profil Torx®: E10XE12



Données de commande

N° commande	619440 E10XE12
GTIN	4045197229977
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Avec cliquets de fonctionnement libres. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Longueur totale L: 150 mm

Ø bague maximal D1: 18,5 mm

Ø bague maximal D2: 20 mm

Hauteur de bague maximale h₁: 7,3 mm

Hauteur de bague maximale h₂: 7,7 mm

Description technique

Hauteur de bague maximale h ₁	7,3 mm
Profil Torx® 2	E12
Ø bague maximal D2	20 mm
Ø bague maximal D1	18,5 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de bague maximale h ₂	7,7 mm
Profil Torx® 1	E10
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Nombre de dents	72

Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Clés