


**Douille 12 pans, 1 pouce, Ouverture: 60mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 647050 60     |
| GTIN             | 4045197561169 |
| Classe d'article | 62A           |

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

**Norme:**

**DIN 3124**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Longueur              | 84 mm                  |
| Ø côté réception      | 82 mm                  |
| Ouverture             | 60 mm                  |
| Carré d'entraînement  | 1 pouce                |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Type de produit       | Douille                |

