



Tête à cliquet 1" avec poignée



Données de commande

N° commande	647605
GTIN	4045197676115
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Réversibles droite/gauche (36 dents); poignée et tête à cliquet séparées.

Norme:

DIN 3122-D 25

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1 pouce

Nombre de dents: 36

Description technique

Carré d'entraînement	1 pouce
Norme	DIN 3122
Longueur totale	835 mm
Nombre de dents	36
Angle de reprise	10 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Cliquets

