

**Douille 6 pans, 1 pouce, Ouverture: 70mm****Données de commande**

N° commande	647100 70
GTIN	4018754009978
Classe d'article	63A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

**Norme:**

**DIN 3124**

**Matière(s):**

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

**Description technique**

Ouverture	70 mm
Longueur	110 mm
Ø côté réception	94 mm
Carré d'entraînement	1 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

