

**uvex****Chaussures basses noires/jaunes uvex 1, S2, Pointure EU: 50**

## Données de commande

N° commande	092115 50
GTIN	4031101534763
Classe d'article	04V

## Description

### Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité à lacets élastiques et blocage rapide.

### Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

## Description technique

Pointure UE	50
Matériau coque de protection	Composite

Classe de protection	S2
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Série	uvex 1
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité