

uvex**Chaussures hautes noires/rouges uvex 1 x-tended support, S3, Pointure EU: 35****Données de commande**

N° commande	092124 35
GTIN	4031101578019
Classe d'article	04V

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Bottines à lacets avec col et languette anti-poussière rembourrés.

Chaussures de sécurité avec support du pied médian et latéral pour un maintien optimal dans la chaussure.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

Pointure UE	35
Matériau coque de protection	Composite
Résistance à la pénétration	Textile
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Classe de protection	S3
Série	uvex 1
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité