

uvex**Chaussures basses noires/oranges uvex 2, S3, Pointure EU: 35****Données de commande**

N° commande	092135 35
GTIN	4031101609478
Classe d'article	04V

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome.
Largeur 11.

- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU deux couches à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Embout en PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité en cuir lisse pleine fleur hydrophobe et lacets élastiques à fermeture rapide. Avec semelle amovible non métallique anti-perforation.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Pointure UE	35
Classe de protection	S3
Résistance à la pénétration	Textile
Matériau coque de protection	Composite
Série	uvex 2
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité