

uvex**Chaussures hautes à lacets noires/oranges uvex 2, S3, Pointure UE: 50**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092136 50 |
| GTIN | 4031101609812 |
| Classe d'article | 04V |

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU deux couches à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Embout en PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Equipement ESD.**

Chaussures de sécurité en cuir lisse pleine fleur hydrophobe. Avec semelle amovible non métallique anti-perforation.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

| | |
|------------------------------|--|
| Matériau coque de protection | Composite |
| Résistance à la pénétration | Textile |
| Norme | Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191 |
| Classe de protection | S3 |
| Pointure UE | 50 |
| Série | uvex 2 |
| Sexe | Homme |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Type de produit | Bottes de sécurité |