



## Chaussures basses noires/bleues Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, Pointure UE: 48



### Données de commande

N° commande	092280 48
GTIN	4044465250125
Classe d'article	04Y

### Description

#### Exécution:

Chaussures de sécurité S3 légères de style sportif à membrane GORE-TEX® assurant un excellent confort climatique. Imperméables et respirantes.

- **Tige en microfibres/textile.**
- **Doublure intérieure résistant à l'abrasion pour utilisation en alternance à l'intérieur et à l'extérieur.**
- **Fermeture rapide pratique pour mettre et enlever les chaussures rapidement, facilement et en toute sécurité.**
- **Semelles intérieures spéciales (lavables) absorbant la transpiration.**
- **Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc.**
- **Système d'amortissement au niveau des talons en mousse PU.**
- **ESD.**

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 35 – 51.

Propriété électrostatique: EGB/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200 °C

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

## Description technique

Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Pointure UE	48
Résistance à la pénétration	Textile
Matériau coque de protection	Composite
Classe de protection	S3
Série	Black Eagle Safety
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	EGB/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité