

**Meule boisseau céramique D×P×H (mm), 80×40×20, Type: EK80****Données de commande**

N° commande	597010 EK80
GTIN	9003174750277
Classe d'article	53Y

**Description****Exécution:**

Meule boisseau avec: **Corindon spécial blanc. Spécification: SD83All7PVK3F steel universal.**

**Utilisation:**

**Pour le réaffûtage de forets, de fraises, etc.** Affûtage avec arrosage (émulsion ou huile) recommandé.

**Description technique**

Grain	80
Abréviation de l'abrasif	A
Abrasifs	Corindon spécial blanc
Spécification	SD83All7PVK3F steel universal
Procédé de rectification	Rectification d'outils
Forme	6
Ø disque D	80 mm
Largeur de disque T	40 mm

Attribut des noms de produit	80×40×20
Ø alésage H	20 mm
Epaisseur de paroi W	6 mm
Epaisseur E	10 mm
Type de produit	Meules boisseaux