



Pantalon Quality Dress, gris clair, Taille de confection DE: 60



Données de commande

N° commande	091122 60
GTIN	4014382988135
Classe d'article	09S

Description

Exécution:

Vêtements de travail **Quality Dress** en 100 % coton. Le coton est particulièrement résistant aux influences chimiques et mécaniques ainsi qu'à la chaleur. Produit naturel, le coton allie confort grâce à ses propriétés de régulation thermique et son grand pouvoir absorbant.

Pantalon.

Description:

- **Fermeture éclair à l'entrejambe.**
- **Deux poches avant renforcées.**
- **Poche de cuisse.**
- **Poche pour téléphone portable.**
- **Genoux renforcés.**
- **Poche pour mètre pliant.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Pantalon en bleu bleuet sous le code art. 091121.

Composition du tissu: 100% coton

Grammage du matériau/densité du tissu: 285 g/m²

Norme pour les vêtements: UV-Standard 801

Lavage: 60 °C couleurs

Description technique

Taille de confection DE	60
Poche pour téléphone portable	oui
Nombre de poches latérales	2
Bas de jambe	droite, ouverte
Poches latérales	appliquée, renforcée
Genoux renforcés	oui
Taille FR	56
Braguette	Fermeture à glissière
Nombre de poches pour mètre pliant	1
Matière	Coton
Taille unisexe	2XL
Nombre de poches de cuisse	1
Taille UK	44R
Taille US	44/35
Taille IT	56
Série	QUALITY DRESS
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	56
Taille NL	60
Sexe	Homme
Composition du tissu	100% coton
Grammage du matériau/densité du tissu	285 g/m ²
Norme pour les vêtements	UV-Standard 801
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir

Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur	gris clair
Type de produit	Pantalons de travail