



## Chaussures hautes à lacets noires/argent Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, Pointure UE: 51



### Données de commande

N° commande	092292 51
GTIN	4044465252273
Classe d'article	04Y

### Description

#### Exécution:

Chaussures hautes à lacets modernes et sûres à laçage classique et membrane GORE-TEX® pour un excellent confort climatique. Imperméables et respirantes.

- **Tige en microfibres/textile.**
- **Tissu de doublure résistant à l'abrasion et respirant.**
- **Semelles intérieures spéciales (lavables) absorbant la transpiration.**
- **Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc.**
- **Système d'amortissement au niveau des talons en mousse PU.**
- **ESD.**

#### Norme:

Chaussures hautes à lacets modernes et sûres à laçage classique et membrane GORE-TEX® pour un excellent confort climatique. Imperméables et respirantes.

- **Tige en microfibres/textile.**
- **Tissu de doublure résistant à l'abrasion et respirant.**
- **Semelles intérieures spéciales (lavables) absorbant la transpiration.**
- **Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc.**
- **Système d'amortissement au niveau des talons en mousse PU.**
- **ESD.**

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

**Remarque(s):**

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 35 – 51.

Propriété électrostatique: EGB/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200 °C

---

## Description technique

Matériau coque de protection	Composite
Résistance à la pénétration	Textile
Classe de protection	S3
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Pointure UE	51
Série	Black Eagle Safety
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	EGB/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité