


**Meule boisseau céramique D×P×H (mm), 100×50×20, Type: SC80****Données de commande**

N° commande	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Classe d'article	53Y

**Description****Exécution:**

Meule boisseau avec: **Carbure de silicium vert. Spécification: C80I5V15-W-Carbide.**

**Utilisation:**

**Pour le réaffûtage de forets, de fraises, etc.** Affûtage avec arrosage (émulsion ou huile) recommandé.

**Description technique**

Grain	80
Abréviation de l'abrasif	SiC
Abrasifs	Carbure de silicium vert
Spécification	C80I5V15-W-Carbide
Procédé de rectification	Rectification d'outils
Forme	6
Ø disque D	100 mm

Largeur de disque T	50 mm
Attribut des noms de produit	100×50×20
Ø alésage H	20 mm
Epaisseur de paroi W	10 mm
Epaisseur E	10 mm
Type de produit	Meules boisseaux