

**Meule boisseau céramique D×P×H (mm), 100×50×20, Type: EK80****Données de commande**

N° commande	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Classe d'article	53Y

Description**Exécution:**

Meule boisseau avec: **Corindon spécial blanc. Spécification: SD83AII7PVK3F steel universal.**

Avantage(s):

Avec imprégnation de résine synthétique sur la périphérie pour une stabilité accrue des arêtes. **Avec imprégnation de résine synthétique sur la périphérie** pour une stabilité accrue des arêtes.

Utilisation:

Pour le réaffûtage de forets, de fraises, etc. Affûtage avec arrosage (émulsion ou huile) recommandé.

Description technique

Grain	80
Abréviation de l'abrasif	A
Abrasifs	Corindon spécial blanc
Spécification	SD83AII7PVK3F steel universal
Procédé de rectification	Rectification d'outils

Forme	6
Ø disque D	100 mm
Largeur de disque T	50 mm
Attribut des noms de produit	100×50×20
Ø alésage H	20 mm
Epaisseur de paroi W	10 mm
Epaisseur E	10 mm
Type de produit	Meules boisseaux