

**Meule boisseau céramique D×P×H (mm), 100×50×20, Type: SK80****Données de commande**

N° commande	597025 SK80
GTIN	9003170028196
Classe d'article	53Y

Description**Exécution:**

Meule boisseau avec: **Corindon de frittage. Spécification: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Avantage(s):

Avec imprégnation de résine synthétique sur la périphérie pour une stabilité accrue des arêtes. **Avec imprégnation de résine synthétique sur la périphérie** pour une stabilité accrue des arêtes.

Utilisation:

Pour le réaffûtage de forets, de fraises, etc. Affûtage avec arrosage (émulsion ou huile) recommandé.

Description technique

Grain	80
Abréviation de l'abrasif	A
Abrasifs	Corindon de frittage
Spécification	454A801N5V3U5 steel high alloyed

Procédé de rectification	Rectification d'outils
Forme	6
Ø disque D	100 mm
Largeur de disque T	50 mm
Attribut des noms de produit	100×50×20
Ø alésage H	20 mm
Epaisseur de paroi W	10 mm
Epaisseur E	10 mm
Type de produit	Meules boisseaux