

**Meule boisseau CBN D×T×H (mm), 100×35×20, Type: B151****Données de commande**

N° commande	597220 B151
GTIN	9003176501525
Classe d'article	53Y

**Description****Exécution:**

**Meules pour rectification d'outils** avec **revêtement abrasif CBN** avec liant à base de résine synthétique pour une longue durée de vie et une capacité d'enlèvement de copeaux élevée. Le système de corps en sandwich en matériau composite aluminium garantit un amortissement des vibrations élevé et donc une rectification silencieuse avec des résultats constants et une bonne qualité d'état de surface. Pour une qualité d'état de surface moyenne-fine et une excellente capacité d'enlèvement de copeaux. **Spécification : B151C75B AMIGO-HSS.**

**Utilisation:**

**Pour la rectification d'outils sur toutes les rectifieuses courantes. Pour la rectification d'aciers de cémentation et à outils fortement alliés (HSS) et de la stellite.**

**Description technique**

Grain	B151
Abréviation de l'abrasif	CBN
Spécification	B151C75B AMIGO-HSS
Abrasifs	Nitride de bore cubique

Procédé de rectification	Rectification d'outils
Forme	11V9
Ø disque D	100 mm
Largeur de disque T	35 mm
Attribut des noms de produit	100×35×20
Ø alésage H	20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant	2 mm
Revêtement abrasif hauteur X	10 mm
Type de produit	Meules boisseaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		