



Tête coulissante, 1 pouce sans poignée



Données de commande

N° commande	648200
GTIN	4018754013494
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120-D 25 avec alésage.
La tête coulissante permet d'obtenir le bras de levier le plus favorable.

Norme:

DIN 3122-A 25

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.
Carré d'entraînement: 1 pouce
Longueur totale: 80 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1 pouce
Longueur totale	80 mm
Type de produit	Clé à douilles

