



Adaptateur avec goupille, Type: 3



Données de commande

N° commande	650000 3
GTIN	4045197214386
Classe d'article	62D

Description

Exécution:

Avec goupille à ressort.

Utilisation:

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

Réduction carrée	3/8 pouce
Longueur totale	50 mm
Profil d'entraînement	Raccord 6 pans
Entraînement côté machine	E 6,3 (1/4 pouce)
Norme	DIN 7428
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphaté
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Adaptateur

