



## Bottes de sécurité, gris foncé DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5, Pointure UE: 40



### Données de commande

N° commande	092915 40
GTIN	8713197043348
Classe d'article	09D

### Description

#### Exécution:

Bottes de sécurité PUROFORT + EXPANDER FULL SAFETY antidérapantes et résistantes aux huiles, ultra-performantes. Confortables et souples. La semelle Vibram XS Work garantit une adhérence optimale.

- **50% plus légère que le PVC.**
- **Durée de vie 2 fois plus longue.**
- **Renforts du talon.**
- **Isolants jusqu'à -20°.**

#### Norme:

Bottes de sécurité PUROFORT + EXPANDER FULL SAFETY antidérapantes et résistantes aux huiles, ultra-performantes. Confortables et souples. La semelle Vibram XS Work garantit une adhérence optimale.

- **50% plus légère que le PVC.**
- **Durée de vie 2 fois plus longue.**
- **Renforts du talon.**
- **Isolants jusqu'à -20°.**

#### Utilisation:

Industrie pétrolière et gazière

#### Utilisation - Descriptif:

Industrie pétrolière et gazière

**Norme:**

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Classe de protection: S5

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Acier

Isolation au froid: Jusqu'à -20°C

---

## Description technique

Classe de protection	S5
Pointure UE	40
Isolation au froid	Jusqu'à -20°C
Couleur	gris foncé
Matériau coque de protection	Acier
Résistance à la pénétration	Acier
Série	Purofort
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes en caoutchouc