

**Douille IMPACT 6 pans, 1/4 pouce avec aimant, Ouverture: 10mm****Données de commande**

N° commande	650050 10
GTIN	4045197214577
Classe d'article	62D

Description**Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121. Avec profil préservant les têtes des vis et écrous similaire au profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Description technique

Ouverture	10 mm
Longueur	28 mm
Ø côté réception	15,3 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Douille

