



### Bottes de sécurité, blanches DUNLOP ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE, SB, Pointure UE: 41



#### Données de commande

N° commande	092935 41
GTIN	8713197347651
Classe d'article	09D

#### Description

##### Exécution:

Bottes de sécurité ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE **pour les travaux sous haute tension** dans les environnements mécaniques et électriques. Bottes confortables et **résistantes** grâce à une combinaison unique de matières.

- **Extérieur Acifort®.**
- **Semelle extérieure Acifort®, verte.**

##### Utilisation:

Environnements électriques.

##### Norme:

EN ISO 20345:2011 SB FO SRA / EN 50321 cl. 0.

Classe de protection: SB

Matériau coque de protection: Acier

#### Description technique

Pointure UE	41
Classe de protection	SB

## Fiche technique

Matériau coque de protection	Acier
Couleur	blanc
Série	Acifort
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes en caoutchouc