



Bottes de sécurité, vertes DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, Pointure UE: 43



Données de commande

N° commande	092932 43
GTIN	8713197346104
Classe d'article	09D

Description

Exécution:

Bottes de sécurité ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pour les travaux extrêmes **avec tige résistante à l'usure et aux déchirures**. Adhérence optimale grâce à la semelle extérieure agréée SAR. Conviennent à une utilisation quotidienne en raison de leur **confort**. Avec **protection supplémentaire au niveau de la cheville**.

- **Extérieur Acifort®.**
- **Semelle extérieure Acifort®, noire.**
- **Amortissement contre les chocs au niveau du talon.**

Utilisation:

Agriculture

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Classe de protection: S5

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Acier

Description technique

Résistance à la pénétration	Acier
Matériau coque de protection	Acier
Classe de protection	S5
Pointure UE	43
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes en caoutchouc