

LOCTITE**Colle instantanée, 20 g, ID fabricant: 496_DIE**

Données de commande

N° commande	083352 496_DIE
GTIN	4058093011843
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Résistance élevée – souvent supérieure à celle des matériaux à assembler. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante.

Utilisation:

Colle minute universelle pour la quasi-majorité des matériaux. Idéale pour les **métaux**. Par rapport au produit 401, résistance légèrement supérieure, moins bonne thermorésistance.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention

Référence fabricant: 496

Couleur de la colle: transparent

Viscosité (mPa·s à 20 °C): 125 mPa·s

Maniabilité après: 10 - 30 s

Plage de températures: -40 - 80 °C

Description technique

Plage de températures	-40 - 80 °C
-----------------------	-------------

Maniabilité après	10 - 30 s
Couleur de la colle	transparent
Référence fabricant	496
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Viscosité (mPa·s à 20 °C)	125 mPa·s
Attribut des noms de produit	20 g
Contenu	20 g