

HOLEX**Douille IMPACT 6 pans, 1/4 pouce longue avec aimant à ressort, Ouverture: 7mm****Données de commande**

N° commande	650052 7
GTIN	4045197214591
Classe d'article	62D

Description**Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121. Avec profil préservant les têtes des vis et écrous similaire au profil **AS-Drive**.

Avantage(s):

La vis est maintenue de manière sûre à l'aide d'un aimant monté sur ressort. Il permet en même temps d'assurer constamment la prise complète de la tête de vis. Les vis / écrous alésés peuvent être aisément retirés grâce au ressort.

Norme:**DIN 3129****Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Description technique

Ø côté réception	11,3 mm
Longueur	50 mm
Ouverture	7 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine	oui

Type de produit

Douille