

Koken**Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce Surface Drive, Ouverture: 16mm****Données de commande**

N° commande	650130 16
GTIN	4991644318018
Classe d'article	63R

Description**Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le glissement des douilles sur les vis.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Description technique

Longueur	32 mm
Ouverture	16 mm
Ø côté réception	23,3 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Convient pour une utilisation sur machine	oui

Type de produit	Douille
-----------------	---------

Accessoires

Kit d'attaches de sécurité pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur, 10 pièces Type 2	650790 2
Goupille pour douilles, 3/8 pouce Ø×Longueur 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Extracteur pour attaches de sécurité	650785
Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 22 mm	650800 22