




## Meule boisseau diamant D×T×H (mm), 100×35×20, Type: D64



### Données de commande

N° commande	597540 D64
GTIN	9003177213038
Classe d'article	53Y

### Description

#### Exécution:

**Meules boisseaux et assiette avec revêtement abrasif diamanté.** Grain fin pour une qualité d'état de surface optimale et une bonne capacité d'enlèvement de matière. **Spécification: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

#### Utilisation:

**Utilisation universelle pour la rectification d'outils sur toutes les rectifieuses courantes.**

Pour la rectification **d'outils en carbure et de matériaux non ferreux à copeaux courts.**

Convient très bien pour le meulage à sec, mais peut également être utilisé pour le meulage avec arrosage.

### Description technique

Grain	D64
Abréviation de l'abrasif	D
Spécification	D64C50B DIAGO W-Carbide
Abrasifs	Diamant
Procédé de rectification	Rectification d'outils
Forme	11V9

Ø disque D	100 mm
Largeur de disque T	35 mm
Attribut des noms de produit	100×35×20
Ø alésage H	20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant	3 mm
Revêtement abrasif hauteur X	10 mm
Type de produit	Meules boisseaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Carbure (HM)	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		