



Étalon de dureté HV 10, Valeur de dureté env.: 300



Données de commande

N° commande	495164 300
GTIN	2050001958136
Classe d'article	49L

Description

Exécution:

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

Remarque(s):

Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.

Description technique

Méthode de contrôle	HV 10
Ø	65 mm
Hauteur	10 mm
Valeur de dureté env.	300

Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Etalons de dureté