

**Meule assiette diamant D×T×H (mm), 125×23×20, Type: D64****Données de commande**

N° commande	597750 D64
GTIN	9003177313875
Classe d'article	53Y

Description**Exécution:**

Meules boisseaux et assiette avec revêtement abrasif diamanté. Grain fin pour une qualité d'état de surface optimale et une bonne capacité d'enlèvement de matière. **Spécification:**

D64C50B DIAGO W-Carbide.

Utilisation:

Utilisation universelle pour la rectification d'outils sur toutes les rectifieuses courantes.

Pour la rectification **d'outils en carbure et de matériaux non ferreux à copeaux courts.**

Convient très bien pour le meulage à sec, mais peut également être utilisé pour le meulage avec arrosage.

Description technique

Grain	D64
Spécification	D64C50B DIAGO W-Carbide
Abréviation de l'abrasif	D
Procédé de rectification	Rectification d'outils

Abrasifs	Diamant
Forme	12A2F
Ø disque D	125 mm
Largeur de disque T	23 mm
Attribut des noms de produit	125×23×20
Ø alésage H	20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant	5 mm
Revêtement abrasif hauteur X	4 mm
Type de produit	Plateaux-supports

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Carbure (HM)	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		