

**Meule boisseau diamant D×T×H (mm), 75×20×20, Type: D64****Données de commande**

N° commande	597610 D64
GTIN	9003177213199
Classe d'article	53Y

Description**Exécution:**

Meules boisseaux et assiette avec revêtement abrasif diamanté. Grain fin pour une qualité d'état de surface optimale et une bonne capacité d'enlèvement de matière. **Spécification:**

D64C50B DIAGO W-Carbide.

Utilisation:

Utilisation universelle pour la rectification d'outils sur toutes les rectifieuses courantes.

Pour la rectification **d'outils en carbure et de matériaux non ferreux à copeaux courts.**

Convient très bien pour le meulage à sec, mais peut également être utilisé pour le meulage avec arrosage.

Description technique

Grain	D64
Abréviation de l'abrasif	D
Spécification	D64C50B DIAGO W-Carbide
Abrasifs	Diamant

Procédé de rectification	Rectification d'outils
Forme	12V9
Ø disque D	75 mm
Largeur de disque T	20 mm
Attribut des noms de produit	75×20×20
Revêtement abrasif largeur W face avant	2 mm
Revêtement abrasif hauteur X	6 mm
Type de produit	Meules boisseaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Carbure (HM)	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		