

**Clé plate / à douilles, Ouverture: 10mm****Données de commande**

N° commande	621500 10
GTIN	4045197480224
Classe d'article	62C

Description**Exécution:**

Forgées, ouverture à tolérance serrée des deux côtés. Clé à douille pivotant d'environ 180°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Hauteur de mâchoire	6,6 mm
Largeur mâchoires	20,7 mm
Longueur clé	178 mm
Ouverture	10 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Ø tête	14,8 mm
Tête mobile	180 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium, chromé
Type de produit	Clé à douilles