



Clé à têtes mobiles, Ouverture: 10X11 mm



Données de commande

N° commande	621400 10X11
GTIN	4018754025664
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées; ouvertures à tolérances serrées ; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.

Corps profilé en double T robuste; têtes profondes à paroi mince avec profil AS-Drive. Têtes mobiles (réglables jusqu'à 220°).

Matière(s):

Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d'arêtes vives).

Description technique

Ø tête D ₁	14,7 mm
Ø tête D ₂	15,9 mm
Longueur de clé L	202 mm
Ouverture de clé 2	11 mm
Ouverture de clé 1	10 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Clé à douilles