



## Clé à têtes mobiles, Ouverture: 12X13mm



### Données de commande

N° commande	621400 12X13
GTIN	4018754025695
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées; ouvertures à tolérances serrées ; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.

Corps profilé en double T robuste; têtes profondes à paroi mince avec profil AS-Drive. Têtes mobiles (réglables jusqu'à 220°).

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d'arêtes vives).

### Description technique

Ouverture de clé 2	13 mm
Longueur de clé L	228 mm
Ø tête D <sub>1</sub>	17,2 mm
Ø tête D <sub>2</sub>	18,4 mm
Ouverture de clé 1	12 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Clé à douilles