

Garant
VNGA 160408, BU7220, Type d'arête de coupe: G

Données de commande

N° commande	255466 G
GTIN	4045197895448
Classe d'article	21H

Description
Exécution:

2 dents.

Description:

Nouvelle nuance CBN combinant de manière équilibrée résistance à l'usure et résistance à la rupture pour une utilisation universelle dans l'acier trempé jusqu'à 67 HRC en association avec une version spéciale. Pour une utilisation tant en coupe continue qu'en coupe légèrement et fortement intermittente.

Nuance: BU7220

Type d'arête de coupe: G

 Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avance f: 0,05 - 0,15 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 140 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'arête de coupe	G
Condition de coupe	Continue

Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 140 m/min
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Type d'outils	CBN
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	BU7220
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,2 mm
Code ISO plaquette	VNGA 160408
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage