

**Garant**
**DNGA 150604, BU7220, Type d'arête de coupe: G**

**Données de commande**

N° commande	255445 G
GTIN	4045197895288
Classe d'article	21H

**Description**
**Exécution:**

2 dents.

**Description:**

Nouvelle nuance CBN combinant de manière équilibrée résistance à l'usure et résistance à la rupture pour une utilisation universelle dans l'acier trempé jusqu'à 67 HRC en association avec une version spéciale. Pour une utilisation tant en coupe continue qu'en coupe légèrement et fortement intermittente.

Nuance: BU7220

Type d'arête de coupe: G

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Avance f: 0,05 - 0,15 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 140 m/min

**Description technique**

Type d'arête de coupe	G
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 140 m/min
Nuance	BU7220
Condition de coupe	Continue
Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	CBN
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Code ISO plaquette	DNGA 150604
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage