

Garant**TNGA 160404, BU7220, Type d'arête de coupe: G****Données de commande**

N° commande	255454 G
GTIN	4045197895417
Classe d'article	21H

Description**Exécution:**

3 dents.

Description:

Nouvelle nuance CBN combinant de manière équilibrée résistance à l'usure et résistance à la rupture pour une utilisation universelle dans l'acier trempé jusqu'à 67 HRC en association avec une version spéciale. Pour une utilisation tant en coupe continue qu'en coupe légèrement et fortement intermittente.

Nuance: BU7220

Type d'arête de coupe: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avance f: 0,05 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 140 m/min**Description technique**

Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Nuance	BU7220

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 140 m/min
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,2 mm
Type d'arête de coupe	G
Type d'outils	CBN
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	TNGA 160404
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage