

Garant**CCGW 120404, BU7220, Type d'arête de coupe: G****Données de commande**

N° commande	265421 G
GTIN	4045197895561
Classe d'article	21H

Description**Exécution:**

2 dents.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: BU7220

Prof. coupe a_p : 0,03 - 0,12 mm

Avance f: 0,04 - 0,12 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 160 m/min

Type d'arête de coupe: G

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr
Type d'outils	CBN
Prof. coupe a_p	0,03 - 0,12 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 160 m/min

Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Continue
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	BU7220
Type d'arête de coupe	G
Code ISO plaquette	CCGW 120404
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		