

**Garant****DCGW 070204, BU7220, Type d'arête de coupe: G**

## Données de commande

N° commande	265430 G
GTIN	4045197895592
Classe d'article	21H

## Description

**Exécution:**

2 dents.

Nuance: BU7220

Type d'arête de coupe: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

Avance f: 0,04 - 0,12 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 160 m/min

## Description technique

Type d'outils	CBN
Nuance	BU7220
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Continue

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'arête de coupe	G
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 160 m/min
Code ISO plaquette	DCGW 070204
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		