

Garant
CCGW 060208, BU7220, Type d'arête de coupe: G


Données de commande

N° commande	265409 G
GTIN	4045197895523
Classe d'article	21H

Description

Exécution:

2 dents.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: BU7220

 Prof. coupe a_p : 0,03 - 0,12 mm

 Avance f : 0,04 - 0,12 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 160 m/min

Type d'arête de coupe: G

Description technique

Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Continue
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,03 - 0,12 mm
Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr

Type d'arête de coupe	G
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	CBN
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 160 m/min
Nuance	BU7220
Code ISO plaquette	CCGW 060208
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage